

**Garant****Držač za unutarne tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
40/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251937 40/08
GTIN	4045197651464
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	27 mm
Zatik	259049 5
Garnitura vijaka	259023 3
Stezna vilica	259038 12
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	50 mm
Veličina pločice	8 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
ISO kod držača	A40T MWLNR/L08
Podložna pločica	259031 41
Ukupna duljina L	300 mm
Stezna visina $L_2$	38,5 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	40 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Zatik tip 5	259049 5
Set vijaka 10-dijelni tip 3	259023 3
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Stezna vilica tip 12	259038 12
Podložna pločica tip 41	259031 41
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500