

HOLEX®
CCMT 120408 Set od 10 komada, Vrsta: HBX020

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260218 HBX020
GTIN	4045197668738
Razred artikla	22D

Opis

CCMT 120408 Set od 10 komada HBX020 Vrsta: HBX020

Lomač odvojenih čestica: PM

 Dubina reza a_p : 0,1 - 3,75 mm

 Posmak f : 0,06 - 0,36 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 300 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,06 - 0,36 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza a_p	0,1 - 3,75 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 300 m/min
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	PM
Vrsta	HBX020

Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	Eco držač za tokarenje
Seriya	Rezna glava
Seriya	Bušeća šipka
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	2
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno