

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
16/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251943 16/06
GTIN	4045197651495
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	21 mm
ISO kod držača	A16M PWLNR/L06
Udaljenost vrha od osi	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0604..
Koljenasta poluga	259015 14
Veličina pločice	6 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 10
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina $L_2$	15,25 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2 mm

674242 2

Koljenasta poluga tip 14

259015 14

Vijak koljenaste poluge tip 10

259018 10

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500