

**HOLEX®****CCMT 120408 Set od 10 komada, Vrsta: HBX130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260218 HBX130
GTIN	4045197668752
Razred artikla	22D

**Opis**

CCMT 120408 Set od 10 komada HBX130 Vrsta: HBX130

Lomač odvojenih čestica: MM

Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmPosmak  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 200 m/min**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,06 - 0,36 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MM
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Glavna primjena	M
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Vrsta	HBX130

Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	Eco držač za tokarenje
Seriya	Rezna glava
Seriya	Bušeća šipka
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	2
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno