

**Garant****Držać za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251110 25/15
GTIN	4045197650818
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	15 mm
Podložna pločica	259031 37
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1506..
Veličina drške	25 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 4
Garnitura opruga	259044 6
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Duljina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Koljenasta poluga	259015 12
ISO kod držača	PSKNR/L 2525M15
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11
Podložna pločica tip 37	259031 37
Koljenasta poluga tip 12	259015 12
Set opruga10-dijelni tip 6	259044 6
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set probijača10-dijelni tip 4	259047 4
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500