

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251112 25/15
GTIN	4045197656773
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	PSSNR/L 2525M15
Garnitura zatika za opruge	259047 4
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Duljina glave L ₁	35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1506..
Garnitura opruga	259044 6
Veličina drške	25 mm
Podložna pločica	259031 37
Veličina pločice	15 mm
Koljenasta poluga	259015 12
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set probijača 10-dijelni tip 4	259047 4
Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11
Koljenasta poluga tip 12	259015 12
Set opruga 10-dijelni tip 6	259044 6
Podložna pločica tip 37	259031 37
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500