

Garant
**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
20/06mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251943 20/06
GTIN	4045197651501
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	13 mm
Koljenasta poluga	259015 14
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	25 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 10
Veličina pločice	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0604..
ISO kod držača	A20Q PWLNR/L06
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina L_2	19 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Koljenasta poluga tip 14	259015 14
Vijak koljenaste poluge tip 10	259018 10
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2 mm	674242 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500