

**CCMT 120404, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260202 CA6525
GTIN	4960664491841
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 120404 CA6525 Vrsta: CA6525
Lomač odvojenih čestica: GK
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 3 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 140 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 140 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Lomač odvojenih čestica	GK
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120404
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje