

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 10/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260307 10/07
GTIN	4045197654885
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Veličina drške	10 mm
Funkcionalna širina L ₄	12 mm
Duljina glave L ₁	7 mm
Veličina pločice	7 mm
ISO kod držača	SDHCR/L 1010E07
Ukupna duljina L	70 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500