

**Garant****Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260308 25/11
GTIN	4045197652607
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
ISO kod držača	SDJCR/L 2525M11
Veličina drške	25 mm
Vijak za podlošku	269013 2
Podložna pločica	269005 3
Duljina glave L <sub>1</sub>	21,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2

269028 2

Vijak za podložnu pločicu tip 2

269013 2

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Podložna pločica tip 3

269005 3

Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500