

**Garant****Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251110 32/19
GTIN	4045197650825
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura opruga	259044 7
Vijak koljenaste poluge	259018 13
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1906..
Duljina glave L <sub>1</sub>	34 mm
Podložna pločica	259031 38
ISO kod držača	PSKNR/L 3232P19
Garnitura zatika za opruge	259047 5
Koljenasta poluga	259015 13
Veličina pločice	19 mm
Veličina drške	32 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	40 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 13	259018 13
Koljenasta poluga tip 13	259015 13
Set opruga10-dijelni tip 7	259044 7
Podložna pločica tip 38	259031 38
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 4 mm	674242 4
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500