

Garant**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260307 12/07
GTIN	4045197654892
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Veličina pločice	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
ISO kod držača	SDHCR/L 1212F07
Funkcionalna širina L ₄	16 mm
Veličina drške	12 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500