

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251113 20/12
GTIN	4045197650870
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura zatika za opruge	259047 2
ISO kod držača	PSSNR/L 2020K12
Veličina drške	20 mm
Veličina pločice	12 mm
Garnitura opruga	259044 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1204..
Duljina glave L ₁	29 mm
Koljenasta poluga	259015 2
Podložna pločica	259031 20
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne

Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2
Podložna pločica tip 20	259031 20
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500