

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
32/08mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251943 32/08
GTIN	4045197657008
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Koljenasta poluga	259015 2
Veličina pločice	8 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Podložna pločica	259031 40
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	40 mm
Garnitura opruga	259044 2
ISO kod držača	A32S PWLNR/L08
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina L_2	31 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Podložna pločica tip 40	259031 40
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500