

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 10/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260309 10/07
GTIN	4045197655349
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	SDJCR/L 1010E07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Funkcionalna širina L ₄	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Duljina glave L ₁	13 mm
Veličina drške	10 mm
Veličina pločice	7 mm
Ukupna duljina L	70 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500