

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251113 25/12
GTIN	4045197650887
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak koljenaste poluge	259018 2
Podložna pločica	259031 20
Koljenasta poluga	259015 2
Garnitura opruga	259044 2
Veličina drške	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1204..
ISO kod držača	PSSNR/L 2525M12
Veličina pločice	12 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Duljina glave L ₁	29 mm
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Podložna pločica tip 20	259031 20
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500