


CCMT 09T304 Set od 10 komada, Vrsta: HBX130

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260214 HBX130
GTIN	4045197668639
Razred artikla	22D

Opis

CCMT 09T304 Set od 10 komada HBX130 Vrsta: HBX130

Lomač odvojenih čestica: MM

Dubina reza a_p : 0,1 - 3,75 mm

Posmak f : 0,06 - 0,36 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Posmak f	0,06 - 0,36 mm/okr
Dubina reza a_p	0,1 - 3,75 mm
Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	MM
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	HBX130

Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	Eco držač za tokarenje
Seriya	Rezna glava
Seriya	Bušeća šipka
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Broj zamjena/oštrica	2
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno