

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260307 20/11
GTIN	4045197652560
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	15 mm
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Podložna pločica	269005 3
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
ISO kod držača	SDHCR/L 2020K11
Vijak za podlošku	269013 2
Veličina drške	20 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

**Pribor**

Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Podložna pločica tip 3	269005 3
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500