

Garant**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251113 25/15
GTIN	4045197656797
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	35 mm
Koljenasta poluga	259015 12
Veličina drške	25 mm
Veličina pločice	15 mm
ISO kod držača	PSSNR/L 2525M15
Garnitura opruga	259044 6
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1506..
Garnitura zatika za opruge	259047 4
Podložna pločica	259031 37
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set probijača 10-dijelni tip 4	259047 4
Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11
Koljenasta poluga tip 12	259015 12
Set opruga 10-dijelni tip 6	259044 6
Podložna pločica tip 37	259031 37
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500