

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/15mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251111 25/15
GTIN	4045197656766
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	259031 37
Koljenasta poluga	259015 12
Garnitura opruga	259044 6
Garnitura zatika za opruge	259047 4
Duljina glave L ₁	30 mm
ISO kod držača	PSKNR/L 2525M15
Veličina drške	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1506..
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Veličina pločice	15 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 37	259031 37
Set opruga 10-dijelni tip 6	259044 6
Koljenasta poluga tip 12	259015 12
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set probijača 10-dijelni tip 4	259047 4
Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500