

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251113 32/15
GTIN	4045197656902
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	40 mm
ISO kod držača	PSSNR/L 3232P15
Veličina drške	32 mm
Podložna pločica	259031 37
Veličina pločice	15 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	36 mm
Koljenasta poluga	259015 12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1506..
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Garnitura zatika za opruge	259047 4
Garnitura opruga	259044 6
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Set probijača 10-dijelni tip 4	259047 4
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 37	259031 37
Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11
Set opruga 10-dijelni tip 6	259044 6
Koljenasta poluga tip 12	259015 12
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500