

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251111 32/15
GTIN	4045197650832
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	15 mm
Duljina glave L ₁	30 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1506..
Podložna pločica	259031 37
Garnitura zatika za opruge	259047 4
Koljenasta poluga	259015 12
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
ISO kod držača	PSKNR/L 3232P15
Veličina drške	32 mm
Garnitura opruga	259044 6
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Koljenasta poluga tip 12	259015 12
Podložna pločica tip 37	259031 37
Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set opruga 10-dijelni tip 6	259044 6
Set probijača 10-dijelni tip 4	259047 4
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500