

Garant**Držać za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260306 16/11
GTIN	4045197652522
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
ISO kod držača	SDHCR/L 1616H11
Veličina drške	16 mm
Duljina glave L ₁	12 mm
Vijak za podlošku	269013 2
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Podložna pločica	269005 3
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Podložna pločica tip 3	269005 3
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500