

Garant**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251111 32/19
GTIN	4045197650849
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak koljenaste poluge	259018 13
Duljina glave L ₁	34 mm
Veličina drške	32 mm
Garnitura opruga	259044 7
ISO kod držača	PSKNR/L 3232P19
Veličina pločice	19 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 5
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1906..
Koljenasta poluga	259015 13
Podložna pločica	259031 38
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 38	259031 38
Set opruga 10-dijelni tip 7	259044 7
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 4 mm	674242 4
Vijak koljenaste poluge tip 13	259018 13
Koljenasta poluga tip 13	259015 13
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500