

**Garant****Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 10/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260308 10/07
GTIN	4045197655325
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	SDJCR/L 1010E07
Duljina glave L <sub>1</sub>	13 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Veličina drške	10 mm
Veličina pločice	7 mm
Ukupna duljina L	70 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500