

Garant
QuickTurn stezni držač za tokarenje DSSNR 45°, za izmjenjive rezne pločice SN., desni

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251104 25/12
GTIN	4045197650764
Razred artikla	21U

Opis
Prednost:

Izmjena reznih pločica bez alata. **Uklonite blokadu pritiskom na gumb – zamijenite pločicu – spustite polugu.**
Jednostavno i praktično za smanjenje vremena zamjene.
Postojana sila stezanja, visoka točnost izmjene, bez održavanja.

Tehnički opis

Vijak za podložnu pločicu	259025 4
veličina pločice	12 mm
Vilica	259038 8
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1204..
Duljina glave L ₁	49 mm
Podložna pločica	259031 21
ISO kod držača	DSSNR/L 2525M12
Veličina drške	25 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Serijski	QuickTurn
Primjena	desno

Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 4	259025 4
Podložna pločica tip 21	259031 21
Stezna vilica tip 8	259038 8
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15