

**KOMET KUB® V464 glava svrdla, Ø DC: 130mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236660 130
GTIN	4047109090590
Razred artikla	24L

**Opis****Izvedba:**

Svrdlo s izmjenjivim pločicama (glava svrdla) s nastavcima za rezne pločice i ABS® T drškom, za desni smjer obrade. Nastavak izmjenjive rezne pločice za vanjsku izmjenjivu pločicu podesiv je u Ø za +5 mm. Korištenje s ABS® N prihvata i ABS® T produžecima je sigurno u procesu do 6xD.

**Postupak pouzdan do 6xD.****Upotreba:**

Sa vrhovima za centriranje br. 236661 – 236662.<br>S izmjenjivim reznim pločicama br. 236740 – 237080.

**Dio isporuke:**

Glava svrdla s bočnim vodilicama.

**Napomena:**

Rezervni dijelovi na upit.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø d <sub>1</sub>	127,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239655 10IP (2,8 Nm)
ABS® T Ø d	80 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX06T304

Veličine šiljaka	115
Broj oštrica Z	1
Nazivni Ø D	130
Duljina izboja L <sub>A</sub>	90 mm
Drška	ABS
Primjena bušilice	Bušenje slijepih rupa
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 10IP	239655 10IP
KOMET KUB® V464 vrh za centriranje HSS tip 115	236661 115
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
KOMET KUB® V464 vrh za centriranje HSS tip 115	236662 115
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8