

Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/12mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251110 20/12
GTIN	4045197656711
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura zatika za opruge	259047 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1204..
ISO kod držača	PSKNR/L 2020K12
Veličina pločice	12 mm
Garnitura opruga	259044 2
Duljina glave L ₁	26 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Koljenasta poluga	259015 2
Podložna pločica	259031 20
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Veličina drške	20 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 20	259031 20
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500