

Garant**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260308 16/11
GTIN	4045197652584
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
ISO kod držača	SDJCR/L 1616H11
Vijak za podlošku	269013 2
Veličina drške	16 mm
Podložna pločica	269005 3
Veličina pločice	11 mm
Duljina glave L ₁	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Podložna pločica tip 3	269005 3
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500