

 **KOMET****KOMET KUB® V464 glava svrdla, Ø DC: 145mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236660 145
GTIN	4047109090620
Razred artikla	24L

**Opis****Izvedba:**

Svrdlo s izmjenjivim pločicama (glava svrdla) s nastavcima za rezne pločice i ABS® T drškom, za desni smjer obrade. Nastavak izmjenjive rezne pločice za vanjsku izmjenjivu pločicu podesiv je u Ø za +5 mm. Korištenje s ABS® N prihvata i ABS® T produžecima je sigurno u procesu do 6xD.

**Postupak pouzdan do 6xD.****Upotreba:**

Sa vrhovima za centriranje br. 236661 – 236662.<br>S izmjenjivim reznim pločicama br. 236740 – 237080.

**Dio isporuke:**

Glava svrdla s bočnim vodilicama.

**Napomena:**

Rezervni dijelovi na upit.

**Tehnički opis**

Veličine šiljaka	115
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239655 15IP (6,3 Nm)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX080404
Vanjski Ø d <sub>1</sub>	142,5 mm

ABS® T Ø d	80 mm
Broj oštrica Z	1
Nazivni Ø D	145
Duljina izboja L <sub>A</sub>	90 mm
Drška	ABS
Primjena bušilice	Bušenje slijepih rupa
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 15IP	239655 15IP
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
KOMET KUB® V464 vrh za centriranje HSS tip 115	236662 115
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
KOMET KUB® V464 vrh za centriranje HSS tip 115	236661 115
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600