

**KOMET KUB® V464 glava svrdla, Ø DC: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236660 100
GTIN	4047109090545
Razred artikla	24L

Opis**Izvedba:**

Svrdlo s izmjenjivim pločicama (glava svrdla) s nastavcima za rezne pločice i ABS® T drškom, za desni smjer obrade. Nastavak izmjenjive rezne pločice za vanjsku izmjenjivu pločicu podesiv je u Ø za +5 mm. Korištenje s ABS® N prihvata i ABS® T produžecima je sigurno u procesu do 6xD.

Postupak pouzdan do 6xD.**Upotreba:**

Sa vrhovima za centriranje br. 236661 – 236662.
S izmjenjivim reznim pločicama br. 236740 – 237080.

Dio isporuke:

Glava svrdla s bočnim vodilicama.

Napomena:

Rezervni dijelovi na upit.

Tehnički opis

ABS® T Ø d	63 mm
Broj oštrica Z	1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX080404
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239655 15IP (6,3 Nm)

Veličine šiljaka	80
Vanjski \varnothing d_1	97,2 mm
Nazivni \varnothing D	100
za colni \varnothing	3 15/16 col
Duljina izboja L_A	85 mm
Drška	ABS
Primjena bušilice	Bušenje slijepih rupa
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
KOMET KUB® V464 vrh za centriranje HSS tip 80	236661 80
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Oštrica od 8mm s magnetom prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
KOMET KUB® V464 vrh za centriranje HSS tip 80	236662 80
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 15IP	239655 15IP
Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600