

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260318 12/07
GTIN	4045197652676
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Veličina pločice	7 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	15 mm
ISO kod držača	E12M SDUCR/L07
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L_2	11,6 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	12 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500