

Garant
WNMG 060408, Vrsta: HB7020


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252064 HB7020
GTIN	4045197699619
Razred artikla	21G

Opis

WN. G 060408 HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

 Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm

 Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SM
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min

Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje