

**Garant**
**Držac za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/07mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260318 16/07
GTIN	4045197652683
Razred artikla	21T

## Tehnički opis

ISO kod držača	E16R SDUCR/L07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	19 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Veličina pločice	7 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina $L_2$	15,6 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Ø drške $D_s$	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500