

Garant**Držak za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 10/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260328 10/07
GTIN	4045197652799
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	13 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
ISO kod držača	AH10K SDQCR/L07
Veličina pločice	7 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Duljina glave L_1	20 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L_2	9 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Ø drške D_s	10 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500