

**Garant**
**Držac za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 20/11mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260318 20/11
GTIN	4045197652690
Razred artikla	21T

## Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Udaljenost vrha od osi	13,1 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Veličina pločice	11 mm
Minimalni Ø predbušnja $D_{min}$	23,5 mm
ISO kod držača	E20S SDUCR/L11
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina $L_2$	18,9 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Ø drške $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8	269028 8
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500