

Garant**Držač za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 10/07mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260333 10/07 |
| GTIN | 4045197652980 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|------------------------------|
| ISO kod držača | AH10K SDUCR/L07 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 0702.. |
| Udaljenost vrha od osi | 9 mm |
| Veličina pločice | 7 mm |
| Duljina izboja L ₁ | 50 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 |
| Minimalni Ø predbušenja D _{min} | 14 mm |
| Ukupna duljina L | 125 mm |
| Stezna visina L ₂ | 9 mm |
| Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj |
| Ø drške D _s | 10 mm |
| Standard | Norma proizvođača |
| Primjena | lijevi |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 5×D |
| Rezni materijal | HSS |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500