

Garant**Držać za unutarne tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260328 12/07
GTIN	4045197652805
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	20 mm
ISO kod držača	AH12M SDQCR/L07
Veličina pločice	7 mm
Udaljenost vrha od osi	8,5 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L ₂	11 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Ø drške D _s	12 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarne

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500