

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260328 16/07
GTIN	4045197652812
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Duljina glave L ₁	30 mm
ISO kod držača	AH16Q SDQCR/L07
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	20 mm
Udaljenost vrha od osi	10 mm
Veličina pločice	7 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina L ₂	15 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Ø drške D _s	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500