

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
1012/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260333 1012/07
GTIN	4045197652997
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Udaljenost vrha od osi	9 mm
ISO kod držača	AH1012K SDUCR/L07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Širina vrata L ₄	10 mm
Duljina glave L ₁	28 mm
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	15,5 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L ₂	11 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Korisna dubina T	5 mm
Ø drške D _s	12 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D

Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500