

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 8/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260319 8/07
GTIN	4045197652706
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	7 mm
Udaljenost vrha od osi	7,5 mm
ISO kod držača	E08K SDUCR/L07
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	12,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L_2	7,6 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	8 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500