


Garant**WNMG 080408, Vrsta: HB7020**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252070 HB7020
GTIN	4045197699626
Razred artikla	21G

Opis

WN. G 080408 HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SM

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mmPosmak f : 0,2 - 0,5 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	SM
Glavna primjena	P

Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje