


Garant**WNMG 060404, Vrsta: HB7020**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 252062 HB7020 |
| GTIN | 4045197699602 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Uvjetovanost reza | lagano prekinut |
| Lomač odvojenih čestica | SM |
| Posmak f | 0,2 - 0,5 mm/okr |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 120 - 350 m/min |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Glavna primjena | P |
| Dubina reza a_p | 0,5 - 4 mm |
| Vrsta | HB7020 |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WNMG 060404 |
| Broj zamjena/oštrica | 6 |

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Tolerancija | M |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |