

Garant**Držač za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260333 12/07
GTIN	4045197653000
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	7 mm
ISO kod držača	AH12M SDUCR/L07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Udaljenost vrha od osi	8 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Duljina izboja L_1	60 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L_2	11 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	12 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500