

**Garant****Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 10/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260319 10/07
GTIN	4045197652713
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	E10K SDUCR/L07
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	12,5 mm
Veličina pločice	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina $L_2$	9,6 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Ø drške $D_s$	10 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500