

Garant**Držać za unutarne tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
1216/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260333 1216/07
GTIN	4045197653017
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	7 mm
Širina vrata L ₄	12 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Duljina glave L ₁	36 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
ISO kod držača	AH1216M SDUCR/L07
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	19,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L ₂	15 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Korisna dubina T	5 mm
Ø drške D _s	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D

Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500