

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260319 12/07
GTIN	4045197652720
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
ISO kod držača	E12M SDUCR/L07
Veličina pločice	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Minimalni Ø predbušnja D_{min}	15 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina L_2	11,6 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	12 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500