

Garant
**Držač za unutarne tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice:
1012/07mm**


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260332 1012/07
GTIN	4045197652911
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Širina vrata L_4	10 mm
Duljina glave L_1	28 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	15,5 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
ISO kod držača	AH1012K SDUCR/L07
Veličina pločice	7 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L_2	11 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Korisna dubina T	5 mm
Ø drške D_s	12 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD

Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500