


WNMG 060404, Vrsta: SP0819

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252082 SP0819
GTIN	2050001938732
Razred artikla	28A

Opis

WNMG 060404 SP0819 Vrsta: SP0819

Lomač odvojenih čestica: 4E

Dubina reza a_p : 1 - 3,5 mm

Posmak f : 0,15 - 0,55 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 30 - 120 m/min

Brzina reza v_c sporedna primjena: 150 - 320 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	S
Lomač odvojenih čestica	4E
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	1 - 3,5 mm
Dodatna primjena	M
Brzina reza v_c sporedna primjena	150 - 320 m/min
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 120 m/min

Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,15 - 0,55 mm/okr
Vrsta	SP0819
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje