

**Garant****Držac za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 16/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260333 16/07
GTIN	4045197653024
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina izboja $L_1$	80 mm
ISO kod držača	AH16Q SDUCR/L07
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Udaljenost vrha od osi	10 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina $L_2$	15 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Ø drške $D_s$	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500